

**CC. T 060202, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT060202-HQ CA125P
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P

Rompevirutas	HQ
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado