


**CCMT 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA125P
Rompevirutas	GK
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 260 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado