

HOLEX**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5740 30X6
GTIN	4067263136347
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Corresponde al n.º 574050.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	6 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Ø del cepillo D ₁	30 mm
Anchura de los filamentos L ₁	6 mm

Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular

Accesorios

Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm Ø del cepillo D1x ancho de corte L1 30X6 mm	574050 30X6
---	-------------