

**HOLEX****Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 571203.

**Aplicación:**

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano. Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo en **lijadoras angulares**.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Rosca M	M14
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	115 mm
Número de trenzados	20

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	24 mm
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo circular

---

## Accesorios

Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm Ø del cepillo D1 x Ø de perforación d1 / rosca M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------