


**CCMT 120412, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 120412
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	GK
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 260 m/min

Radio angular	1,2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado