

**DCMT 070208, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070208
Rompevirutas	GK

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado