

**CNMG 120404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Clase	CA115P
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado