

**Garant****Muela abrasiva a láminas speed CER plano, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 80**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5234 80
GTIN	4067263136637
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

- Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
- Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
- Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
- Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).
- Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.

**speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y** vida útil elevada.

Conforme a 565234.

### Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

## Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
Contenido	100

Tamaño de grano	80
Descripción de la forma	plano
Ø de perforación	22,23 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed CER plano Tamaño de grano 80

---

565234 80