

**VBMT 110308, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110308
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado