# Garant

# Paquete económico de muela abrasiva a láminas speed CER plana, Tamaño de grano: 80



### Datos de pedido

Número de pedido	GG5234 80		
GTIN	4067263136637		
Clase de artículo	GGN		

## Descripción

#### **Ejecución:**

- · Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
- · Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
- · Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
- · Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).
- · Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.

**speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y** vida útil elevada.

Conforme a 565234.

#### **Aplicación:**

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

## Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
------------	--------

Contenido	100	
Tamaño de grano	80	
Descripción de la forma	plano	
Ø de perforación	22,23 mm	
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)	
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica	
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	SÍ	
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %	
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm	
Optimizado para material de trabajo	INOX	
Velocidad circunf. máxima	80 m/s	
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas	

# Datos de usuario

	Uso	<b>V</b> <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		



# **Accesorios**

Muela abrasiva a láminasspeed CER plano Tamaño de grano 80

56523480