

**DC. T 11T304, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Clase	CA125P
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado