

**Garant****Muela abrasiva a láminas speed CER plano, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 80**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5235 80
GTIN	4067263136675
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

- **Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.**
- **Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.**
- **Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.**

**speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y** vida útil elevada.

Conforme a 565235.

### Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

## Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm

Contenido	100
Descripción de la forma	plano
Tamaño de grano	80
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed CER plano Tamaño de grano 80

---

565235 80