

**VBMT 110304, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 260 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado