


**CNMG 120408 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	WP
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA115P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado