

**CNMG 190612, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min
Material de corte	HM
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190612
Rompevirutas	PH

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado