

**Garant****Paquete económico de muela abrasiva a láminas speed ZA plana, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5274 120
GTIN	4067263136774
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

- **Corindón de circonio (ZA) premium para un rendimiento de abrasión máximo.**
- **Tejido de mezcla de poliéster-algodón, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
- **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares poco potentes y de alto rendimiento.**

**speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas** y vida útil elevada.

Conforme a 565274.

**Aplicación:**

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

**Descripción técnica**

Descripción de la forma	plano
Ø de perforación	22,23 mm
Contenido	100

Ø de muela	115 mm
Tamaño de grano	120
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed ZA plano Tamaño de grano 120

565274 120