

**CNMM 190612, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Clase	CA115P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PX
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMM 190612
Profundidad de corte $a_p$	1 - 11 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado