

**DNMG 150616, Clase: CA115P****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250894 CA115P |
| GTIN | 4960664040858 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Profundidad de corte a_p | 1 - 5 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 170 - 380 m/min |
| Aplicación principal | P |
| Radio angular | 1,6 mm |
| Condición de corte | continuo |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Código ISO plaquita de corte | DNMG 150616 |
| Rompevirutas | PH |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Avance f | 0,25 - 0,6 mm/rev, |
| Clase | CA115P |
| Material de corte | HM |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado