

**SNMG 150612, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Avance f	0,3 - 1 mm/rev,
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PH
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado