

**VBMT 160408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 340 m/min
Rompevirutas	HQ
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado