

**Garant****Disco de corte de acero EXTRA ESTRECHA, Ø de disco/número de piezas:  
178/100**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5262 178/100
GTIN	4067263136927
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

Nueva versión **de alto rendimiento** fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los espesores de disco reducidos favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.**

Corresponde al n.º 563262.

Tipo especial para **acero**, versión de alto rendimiento.

### Especificación:

**A46S-BF.**

## Descripción técnica

Contenido	100
Especificación	A46S-BF
Para grosor de material	7,7 - 8 mm

Forma	41
Ø de muela	178 mm
Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	recto
Anchura del disco de corte	1,6 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Ángulo de inclinación recomendado	Radio grados
Optimizado para material de trabajo	Hormigón
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

Disco de corte, versión de alto rendimientoEXTRA ESTRECHO, acero Ø de muela 178 mm

563262 178

