

**WNMG 080404 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Avance $f$	0,06 - 0,42 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado