

**DCMT 070208, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Tolerancia	M
Clase	CA115P
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK

Código ISO plaquita de corte	DCMT 070208
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado