

**CNMG 120404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Clase	CA115P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PMG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado