

**CNMG 120408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA115P
Rompevirutas	PH
Material de corte	HM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	continuo

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado