

**CNMG 120408 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	WQ
Clase	CA115P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Avance $f$	0,14 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado