


**CNMG 160608, Clase: CA115P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Rompevirutas	PH
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min
Clase	CA115P
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado