

**CNMG 190608, Clase: CA115P****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250382 CA115P |
| GTIN | 4960664043002 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 170 - 380 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 1 - 10 mm |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Rompevirutas | PH |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 190608 |
| Material de corte | HM |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Avance f | 0,28 - 0,88 mm/rev, |
| Condición de corte | continuo |
| Aplicación principal | P |
| Clase | CA115P |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado