

HOLEX**Disco de corte "2 en 1", Ø de disco/número de piezas: 125/250**

Datos de pedido

Número de pedido	GG5505 125/250
GTIN	4067263137023
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:**Disco de corte universal para acero e INOX.****Aplicación:**Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte V_c máxima de 80 m/s.**Especificación:****A60R-BF.** Corresponde a 563505.**Nota:**

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1 mm
Ø de muela	125 mm
Contenido	250

Velocidad de giro máxima	12200 min ⁻¹
Descripción de la forma	recta
Especificación	A60R-BF
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	Radio grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Hormigón
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Disco de corte"2 en 1" Ø de muela 125 mm	563505 125
--	------------