



**CNMM 120408, Clase: CA115P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PX
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	1 - 11 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	170 - 380 m/min
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado