

**CC. T 09T304, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	CA115P
Código ISO plaquita de corte	CCMT09T304-HQ CA115P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 270 m/min
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Material de corte	HM

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado