

**CCMT 120412, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120412
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 340 m/min
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK

Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado