Garant

Paquete económico de muela abrasiva de desbaste universal, \varnothing de disco \times anchura de disco/número de piezas: 178X7/50mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5010 178X7/50		
GTIN	4067263135470		
Clase de artículo	GGN		

Descripción

Ejecución:

- El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rectificado y duración sumamente elevadas.
- · Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
- Ángulo de rectificado 20° a 30°
- · Inserto: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Para el **uso universal** en **INOX, acero** y fundición. Corresponde al n.º 560010.

Especificación:

28-A30R-BFX.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹	
Contenido	50	
Ø de perforación	22,23 mm	

Ø de muela	178 mm		
Anchura del disco de corte	7 mm		
Medio abrasivo	Corindón normal		
Símbolo de medio abrasivo	Α		
Especificación	A30R-BF		
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %		
Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados		
Optimizado para material de trabajo	Acero		
Optimizado para material de trabajo	INOX		
Velocidad circunf. máxima	80 m/s		
Tipo de producto	Disco de desbaste		

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		



Accesorios

Muela abrasiva de desbaste Universal \varnothing de muela×ancho de disco 178X7 mm

560010 178X7