


CNMG 190616, Clase: CA115P

Datos de pedido

Número de pedido	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	1,6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190616
Rompevirutas	PH
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Clase	CA115P
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado