

**DNMG 150608, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Rompevirutas	PH
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Clase	CA115P
Radio angular	0,8 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado