

**DNMG 150612, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Rompevirutas	PMG
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado