

**SNMG 120404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Rompevirutas	PQ
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Clase	CA115P
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado