

**TMSERROR, Ø del disco/cantidad: 115/100**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5350 115/100
GTIN	4067263137184
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

Estructura abierta; formación homogénea; rectificado sin olor; tejido de refuerzo de fibra de vidrio para la máxima seguridad de trabajo en el rectificado de pulimento frío; Ø perforación 22,23 mm. El porcentaje de hierro, azufre y cloro se sitúa por debajo del 0,1 %, por eso es adecuado para el mecanizado de aceros inoxidable (INOX). Para utilizar en amoladoras angulares eléctricas y de aire comprimido.

**Disco de corte universal para acero e INOX, facilidad de corte y estable.**

### Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte  $V_c$  máxima de 80 m/s.

### Especificación:

**A30Q-BF.** Fácil de cortar y estable. Conforme a 563500.

### Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.

**¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.**

## Descripción técnica

Forma	42
Anchura del disco de corte	2 mm
Contenido	100
Descripción de la forma	acodada
Ø de muela	115 mm
Para grosor de material	6 - 10 mm
Especificación	A30Q-BF
Velocidad de giro máxima	13300 min <sup>-1</sup>
Ø de perforación	22,23 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

---

## Accesorios

Disco de corte HOLEX Pro"2 in 1" Ø de muela 115 mm

563500 115