

**TNMG 160408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	PMG
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado