


**SNMG 120408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Rompevirutas	PH
Avance f	0,3 - 1 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado