

**TNMG 160404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA115P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	PMG
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado