


**WN. G 080404, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Rompevirutas	PMG
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	WN. G 080404
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado