

**TNMG 220408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PMG
Clase	CA115P
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220408
Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado