

**WNMG 080404 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Avance f	0,14 - 0,55 mm/rev,
Clase	CA115P
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Rompevirutas	WQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado