

**WNMG 080408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,07 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Rompevirutas	HQ
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA115P
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado