# **▼**KYOCERa

### DNGA 150612, PT600M, Intervalo de aplicación: GG



# Datos de pedido

Número de pedido	255823 GG
GTIN	4960664545698
Clase de artículo	25F

#### Descripción

#### **Ejecución:**

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de **MEGACOAT**.

Clase: PT600M Biselado: T02025

Profundidad de corte a<sub>p</sub>: 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación principal: 150 - 550 m/min

# Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	150 - 550 m/min
Avance f	0,15 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm

Intervalo de aplicación	FG
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Biselado	T02025
Clase	PT600M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cerámica
Código ISO plaquita de corte	DNGA 150612
Número de cambios/cortes	4
Atributo del nombre de producto	PT600M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado