

**WNMG 080408 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	WQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Avance f	0,14 - 0,55 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaqueta de corte	WNMG 080808
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado