

**CC. T 09T302, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 270 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT09T302-HQ CA115P
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA115P
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	HQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Aplicación principal	P

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado