

**CCMT 060204 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 270 m/min
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	WP
Clase	CA115P
Avance f	0,07 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2

Profundidad de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado