

**CCMT 09T308, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Código ISO plaqueta de corte	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerancia	M
Rompevirutas	HQ
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA115P

Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado